



**BIKE RIABILITATIVA
RUN1400**

Larghezza: 53 cm
Lunghezza: 110 cm
Altezza: 130 cm
Peso: 60 kg

Specifiche Tecniche:

- Monitor 10.1" touch screen resistivo;
- PC iMX6 DL 1GB, Micro SD 8GB, Sistema Operativo Linux;
- Porta USB;
- Lettore video / MP3;
- Resistenza: 0-1400 Watt costanti;
- Variazione elettronica dello sforzo;
- Freno elettrodinamico;
- Alimentazione: Alimentatore 65W 100-240Vac 50-60 Hz / 24Vcc 2.7A;
- Trazione a catena;
- Velocità: 3-130 RPM;
- Incremento sforzo: 1 Watt;
- Accesso facilitato per l'utente;
- Regolazione altezza della sella continua per stature da 120 cm a 210 cm;
- Peso massimo dell'utente 180 kg.



Accessori di Serie:

- Dotazione di servizio;
- Ruote per lo spostamento;
- Manubrio regolabile 360°;
- WiFi;
- Fascia toracica per cardiofrequenzimetro;
- Rilevamento cardio con fascia toracica.

Accessori Opzionali:


- Pedali regolabili;
- Pedali ortopedici;
- Sella regolabile orizzontalmente;
- Software RunnerConnect.

Manutenzione:


- Non richiesta.

Funzioni della consolle (figura 1):

- Manuale (figura 2);
- Cardio (figura 3);
- Consumo Grassi (figura 3);
- Tempo (figura 4);
- Distanza (figura 5);
- Calorie (figura 6);
- 10 Profili (fissi) (figura 7/8);
- 100 Profili Liberi (figura 7/8);
- Test: CHR test, CWL test, RUNNER test, VO2MAX test, 25Wx2, 25Wx3, 10Wx1, Ramp, 50Wx2, 30Wx2, 30Wx3, test 01....109 modificabili (figura 9);
- Salvataggio esercizio su chiavetta USB (figura 10).



(figura 1)



(figura 2)

DATI PERSONALI

Sesso - M +
Età - 20 +
Peso (Kg) - 68 +
Frequenza Cardiaca Max Teorica (BpM) - 194 +
FC Min (BpM) - 145 + FC Max (BpM) - 164 +

TEMPO DISTANZA CALORIE

Imposta i dati personali e scegli la modalità di esecuzione dell'esercizio

(figura 3)

PARAMETRI ESERCIZIO

Riscaldamento (mm:ss) - 0:00 + Watt - 0 +
Defaticamento (mm:ss) - 0:00 + Watt - 0 +

Tempo esercizio (hh:mm:ss)
- 00:05:00 +

CONFERMA

(figura 4)

PARAMETRI ESERCIZIO

Riscaldamento (mm:ss) - 0:00 + Watt - 0 +
Defaticamento (mm:ss) - 0:00 + Watt - 0 +

Distanza esercizio (Km)
- 1.000 +

CONFERMA

(figura 5)


PARAMETRI ESERCIZIO

Riscaldamento (mm:ss) - 0:00 + Watt - 0 +
Defaticamento (mm:ss) - 0:00 + Watt - 0 +


Calorie esercizio (KCal)
- 100 +

CONFERMA

(figura 6)



(figura 7)



(figura 8)

TEST

CHR CWL RUNNER
VO2MAX 25Wx2 25Wx3
10Wx1 Ramp 50Wx2
30Wx2 30Wx3 TEST-001

01
Pagina

(figura 9)

RIEPILOGO ESERCIZIO

Tempo (hh:mm:ss) 00:10:01 Distanza (Km) 0.000
Calorie (KCal) 0.0 METs 0.000 VO2Max (ml/min/kg) 34.177

	Minimo	Medio	Massimo
RpM	0.0	0.0	0.0
Watt	80.0	149.9	260.0
Cardio (BpM)	84	84	85

MOSTRA GRAFICO SALVA ESERCIZIO SU USB

(figura 10)